



Lepilni trak, ojačan s tkanino, rdeča, Širina×dolžina (mm×m): 38X25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Vrsta lepilnega traku: enostranski

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Debelina: 0,3 mm

Tehnični opis

Lepilna masa	Naravni kavčuk
Dolžina	25 m
Lepilna moč na jeklu	0,33 N/mm

Podatkovni list

Minimalni rok trajanja	12 mesec
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	5,8 N/mm
temperaturna obstojnost do	40 °C
Širina	38 mm
Debelina	0,3 mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
Raztegljivost	12,5 %
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost trganja z roko
Barva	rdeča
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Lepljenje
Nosilni material	Tkanina
Finost tkanine	59 struktura
Značilnost blagovnega imena	rdeča
Vrsta izdelka	Lepilni trak