



Garnitura finega lepilnega traku iz krep papirja, naraven, Širina×dolžina (mm×m): 18X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.

Rahlo valovit trak z dobro lepilno močjo za kratkotrajna prekrivna dela na gladkih podlagah v notranjih prostorih. Temperaturna obstojnost do 60°C.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Debelina: 0,14 mm

Število lepilnih trakov: 12

Tehnični opis

Minimalni rok trajanja	12 mesec
temperaturna obstojnost do	60 °C
Natezna trdnost	3 N/mm

Podatkovni list

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Fiksiranje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Temperatura skladiščenja	20 °C
Debelina	0,14 mm
Lepilna moč na jeklu	0,32 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Barva	naravna
Širina	18 mm
Nosilni material	Krep papir
Dolžina	50 m
Število lepilnih trakov	12
Raztegljivost	10 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak