



## Vpenjalna glava, oblika AD, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 40mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300205 40
GTIN	4062406242589
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	32
Zunanji Ø D	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

**Pribor**

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm	309900 32
--	-----------