

HOLEX
**Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka,
Vpenjalni \varnothing D1: 32mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300225 32 |
| GTIN | 4062406242688 |
| Razred artikla | 32A |

Opis
Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Z izvrtinami za hladilni kanal. Brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 |
| Zunanji \varnothing D | 72 mm |
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 32 mm |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 kratka |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | AD |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Izvertina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm | 309900 32 |
|--|-----------|