


**Vpenjalna glava, oblika AD, SK 40 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300277 12
GTIN	4062406242893
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Zunanji Ø D	42 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

Strategija odrezovanja

HPC

Vrsta izdelka

Vpenjalne glave

---

**Pribor**

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm

309900 12