

HOLEX**Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300315 25 |
| GTIN | 4062406243043 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Zunanji Ø D | 65 mm |
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 25 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 |
| Trn za rezkarje | SK 50 kratka |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | AD |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 25 mm | 309900 25 |
|--|-----------|