

HOLEX**Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300315 16
GTIN	4062406243012
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Zunanji Ø D	48 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16
--	-----------