



## Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 100, Vpenjalni $\varnothing$ D1: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300335 8
GTIN	4062406243197
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
Zunanji $\varnothing$ D	28 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

**Pribor**

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm	309900 8
---	----------