

**HOLEX**
**Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka,  
Vpenjalni Ø D1: 25mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300325 25     |
| GTIN                  | 4062406243159 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilni kanal. Brez možnosti zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Zunanji Ø D                            | 65 mm        |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 25 mm        |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25           |
| Previsna dolžina A                     | 80 mm        |
| Trn za rezkarje                        | SK 50 kratka |
| Standard                               | DIN 6359     |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-1   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblika                                       | AD                                |
| Izvertina za hladilni kanal                  | brez možnosti zapiranja           |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 25 mm | 309900 25 |
|--|-----------|