

**HOLEX****Vpenjalna glava, oblika AD z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka,  
Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300325 8
GTIN	4062406243081
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilni kanal. Brez možnosti zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Zunanji $\varnothing$ D	28 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	AD
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm	309900 8
---	----------