



Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 160, Vpenjalni \varnothing D1: 20mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300355 20 |
| GTIN | 4062406243333 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 160 mm |
| Zunanji \varnothing D | 52 mm |
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 20 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm | 309900 20 |
|--|-----------|