


**Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 160, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 14mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300355 14     |
| GTIN                  | 4062406243302 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A                           | 160 mm                            |
| Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>       | 14 mm                             |
| Zunanji $\varnothing$ D                      | 44 mm                             |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900       | 12                                |
| Trn za rezkarje                              | SK 50 A = 160                     |
| Standard                                     | DIN 6359                          |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-1                        |
| Oblika                                       | AD                                |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm          |
| Strategija odrezovanja   | HPC             |
| Vrsta izdelka            | Vpenjalne glave |

---

**Pribor**

|  |           |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|