

Garant**ER-hidravlična vpenjalna stročnica z vpenjalno matico ER32, Ø d: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319743 12 |
| GTIN | 4062406244057 |
| Razred artikla | 31W |

Opis**Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z zunanjim navojem.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------|
| Ø d | 12 mm |
| Navoj M | M40 × 1,5 |
| Dolžina L | 58,3 mm |
| Ø d ₂ | 50 mm |

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava