

Garant**ER-hidravlična vpenjalna stročnica z zunanjim navojem ER32, Ø d: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

319747 20

GTIN

Razred artikla

31W

Opis**Izvedba:**

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.

Za gnana orodja z notranjim navojem.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Dolžina L

58,3 mm

Ø d₂

50 mm

Ø d

20 mm

Navoj M

M40 × 1,5

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava