

Garant**Navojna rezkalna glava, z navojem, Ø D: 31mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218110 31
GTIN	4062406245252
Razred artikla	21R

Opis**Uporaba:**

- **Za velike in globoke navoje.**
- **Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.**
- **Za navoj skozi in zaprte izvrtine.**
- **Univerzalno za levi in desni navoj.**
- **Majhna rezalna sila.**

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	22,8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	28 mm
Število rezil Z	4
Velikost ploščice	11
Efektivni Ø D	30,9 mm
Vpenjalni navoj	M12
Vijak za obračalno ploščico	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø zveze D_1	25 mm
L_2	5,2 mm
Število vpenjalnih utorov	4

Uporaba pri načinu vrtnja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtnja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200