

Garant**Vijak za podložno ploščico 10-del., Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	259026 2
GTIN	4062406246594
Razred artikla	29Y

Opis

Vijak za podložno ploščico 10-del. 2 Pogon: T20

Navoj: M6

Dolžina L: 14 mm

Zatezni moment: 5 Nm

Tehnični opis

Dolžina L	14 mm
Navoj	M6
Pogon	T20
Zatezni moment	5 Nm