

HEDI

Kabelski boben G7 z brusnim obročem za F, B, PL in CZ, Tip: SR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081112 SR
GTIN	4003644022571
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

Izvedbe SR z brusnim obročem preprečujejo, da bi med napeljavami nastali vozli. Dvojni kontakti brusnih obročev tako omogočajo preprosto in varno delo.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Primerno za države	Francija
Omrežna napetost	250 V
Dolžina kabla	40 m
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Barva kabla	oranžna

Material kabla	Oklepni kabel
Razred kabla	H07BQ-F
Struktura kabla	3G1,5
Število letev z vtičnicami	4
Material ohišja	V celoti iz umetne mase
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kabelski bobni