



Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301027 22 |
| GTIN | 4062406251925 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 |
| Ø trna d ₁ | 22 mm |
| Zunanji Ø D | 48 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 19 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 22 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6357 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |