

**Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 40 kratka, MK notranji: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301245 2
GTIN	4062406252243
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Notranji Morsekonus	2
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

