



## Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 50 kratek, MK notranji: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301255 3
GTIN	4062406252281
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluffchip.**

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnici.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 65 mm

Zunanji  $\varnothing$  D: 40 mm

### Tehnični opis

Notranji morsekonus	3
Previsna dolžina A	65 mm
Zunanji $\varnothing$ D	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	$\leq 8 \mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Adapter z vpenjalom