

**SOMT093608, HBD30, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235060 UNI
GTIN	4062406253936
Razred artikla	22K

**Opis****Izvedba:**

Središčno rezilo omogoča hitro in zanesljivo centriranje svedra. Zunanje rezilo nudi odličen nadzor odrezkov.

**Uporaba:**

Obračalne ploščice SOMT izključno na zunanjem rezilu. Obračalne ploščice XOMT izključno na središčnem rezilu.

**Primerno za:**

HOLEX Pro Drill art. 235000 – 235010.

**Tehnični opis**

Prevleka	TiAlN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT093608
Zvrst	HBD30
Rezalni material	HM

Podajanje  $f$  v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>

0,06 - 0,14

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	primerno	220 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		