

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309457 10
GTIN	4062406254124
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

- Vpetje navojnega svedra prek krogličnega vpenjalnega mehanizma po obodu.
- Integrirana priprava za hitro vpenjanje.
- Vpenjalne stročnice za vrtanje navojev podobno DIN 6499 / ISO 15488.

**Prednosti:**

Hitra zapora in sprostitvev z uporabo vzmeti. Vijačenje na štirikotniku navojnega svedra ni potrebno.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Vpenja le nazivni Ø. **Ni primerno za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Zunanji Ø D	25 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

