

**Garant****Hidravlično raztežno držalo Ø držala 32 mm, ØD1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319751 16
GTIN	4062406254513
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.

Prilagodljiva uporaba na vsakem tipu revolverja.

**Prednosti:**

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

**Uporaba:**

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

**Tehnični opis**

Navoj M	M22×1
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	59 mm
Previsna dolžina A	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	41 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Širina B	50 mm
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava