

Garant**Hidravlično raztežno držalo Ø držala 32 mm, ØD1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319751 20
GTIN	4062406254520
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.

Prilagodljiva uporaba na vsakem tipu revolverja.

Prednosti:

- **Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.**
- **Hitra in preprosta uporaba.**
- **Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.**
- **Odlično centriranje.**

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Ø D ₂	41 mm
Previsna dolžina A	19,5 mm
Navoj M	M22×1
Uporabna dolžina L ₁	59 mm

Ø D ₃	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Širina B	50 mm
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava