

Garant GRIDLINE

Kotno delovno mesto s podnožjem z delovno ploščo iz bambusa, Dolžina delovne plošče: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920106 1000
GTIN	4062406254971
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm z vijaki za utrditev na nožnih delih. S podnožjem iz jeklene pločevine in 4-kotne cevi, nosilnost **250 kg**.

Primerno za:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brez možnosti električnega nastavljanja višine kotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), **stranice in zadnje stene** svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri kombinaciji kotnega delovnega mesta z delovno postajo eLevel ali eLevel+ so k delovnim postajam predpisane obvezne pločevinaste zaščitne ploščice.

Tehnični opis

Iztekajoče na globino plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Globina delovne plošče	1000 mm

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	750 - 1000 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitvev
Serija	Delovna postaja
Širina	1100 mm
Globina	800 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	80 kg
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta	750-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	(mehansko)
Debelina plošče	50 mm
Izravnava višine	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotno delovno mesto

Pribor

Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
-----------------------------------------	----------