

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, z notranjim hlajenjem, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalna širina: 1-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

- HSK-funkcijske površine obdelane.
- Držala prenapeta.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Veliko delovno območje in optimizirana kontura za zmanjšanje vibracij. Hlajenje z vpenjalno stročnico skozi orodje ali vzdolž držala.

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 in 309573.

Nasadni ključ art. 309890, **vpenjalne stročnice art. 309563.**

Tehnični opis

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	44 mm
Vpenjalna širina	1 - 6 mm
Uporabna dolžina L _N	30 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309573 4
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309572 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309573 3
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309573 6
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309572 5
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309573 2
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309572 2
	309572 4

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje
hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje
hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm

309572 1

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen
Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309573 5

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbaNotranje
hlajenje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309572 6

Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedbazatesnjen
Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm

309573 1