


**DNMG 150608, Zvrst: HBT130**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250784 HBT130 |
| GTIN                  | 4062406256401 |
| Razred artikla        | 22D           |

**Opis**

DNMG 150608 HBT130 Zvrst: HBT130  
 Lomilec odrezkov: MM  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

|   |                |
|---|----------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 200 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4              |
| Glavna uporaba                          | M              |
| Zvrst                                   | HBT130         |
| Prevleka                                | TiCN           |
| Radij rezila                            | 0,8 mm         |
| Lomilec odrezkov                        | MM             |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Podajanje f                         | 0,12 - 0,45 mm/v                        |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| Rezalni pogoji                      | rahlo prekinjen                         |
| Globina reza $a_p$                  | 0,5 - 5 mm                              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | DNMG 150608                             |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |