

**DNMG 150604, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150604 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	MM
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje