

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2020K08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259033 6

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Podložna ploščica	259033 6
Vijak za podložno ploščico	259027 4
Spona, vijak, vzmet	259036 9
ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2020K08

Velikost ploščice	8 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10