

**Garant****ESD-priključni regal z vtičnimi policami, Globina 500 mm, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972515 2000
GTIN	4062406256494
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti nosilni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezi v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Nosilni okvirji z neprevodnimi zaključnimi kapicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police so **ESD-prašno barvane**. Pocinkana vzmet na vsaki polici zagotavlja zanesljiv kontakt z nameščeno ozemljilno točko.

**Obseg dobave:**

**Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.**

**Tehnični opis**

Svetla širina police	900 mm
----------------------	--------

maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	975 mm
Širina police	946 mm
Število polic	4
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami