

Garant**Par polovih čevljev, za tip: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382025 600
GTIN	4062406258214
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Možnost 1

Ø obdelovanca: 40 – 300 mm

Možnost 2

Ø obdelovanca: 158 – 500 mm

Možnost 3

navpična maks. obremenitev: 400 kg

Opis:**Možnost 1:** premer obdelovanca 40 – 300 mm.**Možnost 2:** premer obdelovanca 158 – 500 mm.**Možnost 3:** navpična maks. obremenitev: 400 kg.**Uporaba:**

Za montažo na površini pola dvigala za bremene. Tako je mogoče dvigovanje obdelovancev z različnimi premeri. Optimizirana dostopnost pri individualnih dvigovanjih.

Primerno za:

Magnet za dvigovanje bremen LM1 art. 382020 vel. 300 in 600.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki in omejevalnimi sorniki za navpičen transport bremen.

Napotek:**Vklop magneta za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah!**

Maksimalna nosilnost se spreminja glede na možnost.

Tehnični opis

Vrsta izdelka

Polov čevelj

Pribor

Magnet za dvigovanje bremen LM1 Maks. nosilnost (plano)
600 kg

382020 600