



## Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom kromirane, Število izvijačev: 9



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 627386 9      |
| GTIN                  | 7610733282845 |
| Razred artikla        | 63D           |

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

#### Prednosti:

Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).

**90° za vstavljanje:** Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.

**100° za delo:** Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

#### Material:

Površina je nikljana in kromirana.

#### Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 627381: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

### Tehnični opis

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Pakiranje                      | Držalo iz umetne mase          |
| Število izvijačev              | 9                              |
| Material                       | Posebno jeklo PB Swiss Tools   |
| Pogonski profil                | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Površina                       | kromirane                      |
| Okrogla glava na daljšem kraku | da                             |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 100-stopinjski kot | da      |
| krajši krak        | da      |
| Dolga izvedba      | da      |
| Vrsta izdelka      | Izvijač |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 4 mm   | 627381 4   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 3 mm   | 627381 3   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 2,5 mm | 627381 2,5 |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 5 mm   | 627381 5   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 2 mm   | 627381 2   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 10 mm  | 627381 10  |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 8 mm   | 627381 8   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 6 mm   | 627381 6   |
| Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakomkromirane 6-kotnik 1,5 mm | 627381 1,5 |