

**Mali dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 612205 12 |
| GTIN | 4062406260637 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------------------|
| maksimalna višina zeva h | 6 mm |
| Dolžina ključa L | 146 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Zev ključa z_1 | 12 mm |
| maksimalna širina zeva b1 | 27,5 mm |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 75 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | nikelj kromirano |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

