

**Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613800 19
GTIN	4013288212757
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	14 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	19 mm
maksimalna višina zeva h_1	9 mm
Dolžina ključa L	230 mm
Oznaka proizvajalca	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318

Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	kromolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ