



## Lepilni trakovi ojačani s tkanino, svetlo zelena, Širina×dolžina (mm×m): 50X50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 4621** je večnamenski lepilni trak, ojačan s tkanino, primeren za uporabo na prostem. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri. Poleg tega se lepilni trak mehko **odvija brez zvijanja**, je vodotesen in odporen proti UV-svetlobi ter omogoča odstranitev brez ostankov lepljenja za obdobje do 8 tednov.

S trakom iz tkanine tesa® 4671 v neonskih barvah boste varno in zanesljivo obvladali različne naloge – zlasti pri označevanju različnih elementov ali v prostorih, kjer potekajo dogodki! Trak iz tkanine tesa® 4671 je na voljo v fluorescentnih neonskih barvah in ga strokovnjaki pogosto uporabljajo za vidno označevanje premičnih elementov ali v okviru dogodkov. Primeren je za številne uporabe, kot so označevanje, fiksiranje, pritrjevanje ali povezovanje. Trak tesa® 4671 je mogoče udobno pretrgati z roko, omogoča preprosto pisanje, ni odseven in omogoča oblikovanje. Kombinacija tkanine, prevlečene z akrilatom, in lepilne mase iz naravnega kavčuka poskrbi za veliko odpornost proti obrabi. Trak iz tkanine je mogoče odstraniti brez ostankov in je na voljo v naslednjih barvah: neonsko zelena, neonsko rumena, neonsko oranžna in neonsko rožnata.

#### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

## Tehnični opis

Dolžina	50 m
Raztegljivost	22 %
temperaturna obstojnost do	95 °C
Lepilna moč na jeklu	34 N/mm
Natezna trdnost	540 N/mm
Finost tkanine	100 struktura
Barva	svetlo zelena
Debelina	0,13 mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Širina	50 mm
Oznaka proizvajalca	4621
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Akriolat
Temperatura skladiščenja	15 - 25 °C
Nosilni material	Tkanina
Značilnost blagovnega imena	svetlo zelena
Vrsta izdelka	Lepilni trak