



Lepilni trakovi ojačani s tkanino 3-delna, oranžna, Širina×dolžina (mm×m): 50X25



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083616 50X25 |
| GTIN | 4042448180810 |
| Razred artikla | 08M |

Opis

Izvedba:

tesa® 4671 ima nosilno tkanino iz celične volne, **ni odseven, je fluorescenčen** in primeren za skoraj **vsako uporabo**. Mogoče ga je preprosto **odstraniti z roko** in **brez ostankov lepljenja**, omogoča lepljenje tudi na **hrapavih površinah** in **pisanje**.

S trakom iz tkanine tesa® 4671 v neonskih barvah boste varno in zanesljivo obvladali različne naloge – zlasti pri označevanju različnih elementov ali v prostorih, kjer potekajo dogodki! Trak iz tkanine tesa® 4671 je na voljo v fluorescentnih neonskih barvah in ga strokovnjaki pogosto uporabljajo za vidno označevanje premičnih elementov ali v okviru dogodkov. Primeren je za številne uporabe, kot so označevanje, fiksiranje, pritrjevanje ali povezovanje. Trak tesa® 4671 je mogoče udobno pretrgati z roko, omogoča preprosto pisanje, ni odseven in omogoča oblikovanje. Kombinacija tkanine, prevlečene z akrilatom, in lepilne mase iz naravnega kavčuka poskrbi za veliko odpornost proti obrabi. Trak iz tkanine je mogoče odstraniti brez ostankov in je na voljo v naslednjih barvah: neonsko zelena, neonsko rumena, neonsko oranžna in neonsko rožnata.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|----------------|
| temperaturna obstojnost do | 140 °C |
| Črtalo na voljo | ne |
| Finost tkanine | 120 struktura |
| Raztegljivost | 9 % |
| Natezna trdnost | 7 N/mm |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 - 70 % |
| Lepilna moč na jeklu | 0,35 N/mm |
| Barva | oranžna |
| Lepilna masa | Naravni kavčuk |
| Nosilni material | Tkanina |
| Temperatura skladiščenja | 15 - 35 °C |
| Širina | 50 mm |
| Oznaka proizvajalca | 4671 |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski |
| Dolžina | 25 m |
| Debelina | 0,28 mm |
| Značilnost blagovnega imena | oranžna |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |