

**Lepilni trak za pakiranje, prozorna, Širina×dolžina (mm×m): 50X66****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083678 50X66
GTIN	4042448164964
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, **tiho odvijanje**.

tesapack® Eco & Strong je **okolju prijazen** PP-lepilni trak za pakiranje iz 100 % recikliranega materiala.

Tehnični opis

Dolžina	66 m
Oznaka proizvajalca	58153
Raztegljivost	80 %
temperaturna obstojnost do	120 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Barva	prozoren
Širina	50 mm
Črtalo na voljo	ne
Število lepilnih trakov	1

Nosilni material	Folija iz polipropilena
Debelina	0,056 mm
Lepilna moč na jeklu	25 N/mm
Lepilna masa	Akriat
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Natezna trdnost	400 N/mm
Temperatura skladiščenja	15 °C
Značilnost blagovnega imena	prozorna
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku	083676
--	--------