

**Garant****Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine, Ø svedra: 5-12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Značilna in agresivna centrirna konica omogoča aktivno centriranje in optimalno vodenje med postopkom vrtanja. Inovativen dizajn glave s kratkimi, ravnimi nakloni za občutno hitrejše vrtanje ob bistveno večji stabilnosti, tudi v armiran beton. Spiralna oblika za optimiziranje vibracij z ojačitvijo jedra. Premer jedra in spiralni korak svedra sta natančno medsebojno usklajena in tako poskrbita za učinkovit prenos sile z vrtnega kladiva na konico iz karbidne trdine.

**Prednosti:**

- **Kratki spiralni nakloni in konkavno oblikovane cepilne površine (učinek lopate) poskrbijo za hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Dodatna, posebej oblikovana osnovna rezila: učinkovito razbijanje betona.**

**Uporaba:**

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid - pri najvišjem udobju vrtanja.

**Vsebina:**

Shranjevanje v: Kasetna iz umetne mase

Sveder za udarno vrtanje art. 789010: Po 1 kos  
vel. 5; 6; 8 dolžina 110 mm

vel. 6; 8; 10; 12; dolžina 160 mm

**Napotek:**

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

---

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

---

**Pribor**

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X110 mm	789010 6X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 5X110 mm	789010 5X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 12X160 mm	789010 12X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X160 mm	789010 8X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 10X160 mm	789010 10X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X110 mm	789010 8X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X160 mm	789010 6X160