

Garant**12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgo, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631439 10
GTIN	4062406264383
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 631442, HOLEX: art. 631452).

Tehnični opis

Zev ključa	10 mm
Dolžina	50 mm
Ø na izhodni strani	14,5 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Nasadni ključ