

**PVC-lepilni trak mehka, Barva: YELLOW****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083641 YELLOW |
| GTIN                  | 051115688560  |
| Razred artikla        | 08M           |

**Opis****Izvedba:**

**3M™ 471F** se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

**Tehnični opis**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec  |
| Natezna trdnost                  | 31,5 N/mm |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 %            |
| Nosilni material                 | PVC-folija      |
| Oznaka proizvajalca              | 471F            |
| Vrsta lepilnega traku            | enostranski     |
| Barva                            | rumena          |
| Črtalo na voljo                  | ne              |
| Debelina                         | 0,13 mm         |
| Lepilna masa                     | Gumijasta smola |
| Temperatura skladiščenja         | 20 °C           |
| Širina                           | 50 mm           |
| temperaturna obstojnost do       | 75 °C           |
| Lepilna moč na jeklu             | 3,9 N/mm        |
| Raztegljivost                    | 265 %           |
| Dolžina                          | 33 m            |
| Vrsta izdelka                    | Lepilni trak    |