



PVC-lepilni trak mehka, Barva: GREEN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083641 GREEN
GTIN	051115688225
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Barva	zelena
Temperatura skladiščenja	20 °C

Lepilna masa	Gumijasta smola
Oznaka proizvajalca	471F
Lepilna moč na jeklu	3,9 N/mm
Dolžina	33 m
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	31,5 N/mm
Debelina	0,13 mm
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Širina	50 mm
Nosilni material	PVC-folija
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Raztegljivost	265 %
temperaturna obstojnost do	75 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak