

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/46****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCL

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 49 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
-----------------------------	-------

Nastavni kot	95 stopinj
Serija	Master Mute
Sistem	DM
Srednji premik L ₃	27 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCL
Vijak za obračalno ploščico	269023 4
Podložna ploščica	259033 2
Celotna dolžina L	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	269015 2
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	49 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
Vpenjalni vijak	269406
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4