

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/51****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 264839 DM/51 |
| GTIN | 4251414902862 |
| Razred artikla | 29D |

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja, vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DIL

primerna obračalna rezalna ploščica: 16

Nastavni kot: 90 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik L_3 : 25 mm

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Nastavni kot | 90 stopinj |
| Serija | Master Mute |
| Sistem | DM |
| Vijak za podložno ploščico | 269027 3 |
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DIL |
| Celotna dolžina L | 35 mm |
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} | 48 mm |
| Spona, vijak, O-obroč | 279835 2 |
| Podložna ploščica | 279820 1 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 16 |
| Srednji premik L_3 | 25 mm |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm |
| Vrsta uporabe | leva |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |

Pribor

| | |
|-------------------------|----------|
| Vpenjalni krak Tip 2 | 279835 2 |
| Podložna ploščica Tip 1 | 279820 1 |