

Garant GRIDLINE

**Delovna miza s kolesi, višina 850 mm, z delovno ploščo iz bambusa, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923621 1500
GTIN	4062406264482
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi, **v celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogradje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogradje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Globina spodnje omare	700 mm
-----------------------	--------

Višina	850 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	165 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Širina spodnje omare	1300 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

