

SWISS TOOLS

**Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

**Rezervni del:**

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

**Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	50 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCR
Velikost ploščice	11 mm

Celotna dolžina L	40 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	27 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava