

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/12**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCL
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..

Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava