

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 25 mm, od 4-kotnika: 17mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290332 17 |
| GTIN | 4062406352271 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitve Y-koordinate.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Za 4-kotnik | 17 - 19 mm |
| Srednji premik L_3 | 8,5 mm |
| Uporabna dolžina L_1 | 52 mm |
| Ø držala | 25 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 16 mm |
| Ø nosilca rezil D_1 | 16 mm |
| Vijak | 290399 3 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Dolžina držala L_5 | 90 mm |
| Držalo | kombinirano držalo |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |

