

Garant**XOMU094812ZZER, HB4030, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213025 ST1400
GTIN	4062406266561
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2x3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	1,1 mm
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMU094812ZZER
Zvrst	HB4030
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	TiCn-Al ₂ O ₃
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		