

Garant**XOMU094812ZZER, HB4130, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	1,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4130
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	AlTiCrN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		