

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 5-15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438965 5-15
GTIN	2050002040960
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	2
Točnost	0,015 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	0,6 mm
Minimalna širina utora	0,8 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	35 mm

Merilno območje	5 - 15 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Maksimalna globina utora	2,3 mm
Natančnost ponovitve	0,005 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
---------------------------	-------------

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Priključni kabel Tip D2	497440 D2